

**Inserto di tornitura interno simturn AX, sinistro, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin.: 3,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270565 3,2
GTIN	2050002065673
Classe articolo	24U

Descrizione**Esecuzione:**

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Descrizione tecnica

Ø D	4 mm
Per fori a partire da Ø D _{min}	3,2 mm
Profondità max gola t _{max}	0,2 mm
f	1,45 mm
Raggio R	0,15 mm
Denominazione originale prodotto	AFN6X800
Lunghezza utile	15,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		

Alluminio > 10% Si	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
a umido max.	idoneo		