



Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min.}: 1 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270577 1
GTIN	2050002065864
Classe articolo	24V

Descrizione

Esecuzione:

Materiale da taglio: CBN8

Descrizione tecnica

Raggio R	0,1 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	0,05 mm
Ø D	4 mm
Passaggio interno per LR	no
Per fori a partire da Ø D _{min}	1 mm
f	0,45 mm
Denominazione originale prodotto	A53KCBN8
Lunghezza utile	6,1 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 6,1 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 67 HRC	idoneo
continuo	idoneo
a secco	idoneo