



**Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, CBN, L<sub>2</sub> = 25,4 mm, Ø D<sub>min.</sub>: 6,2mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270585 6,2
GTIN	2050002066045
Classe articolo	24V

## Descrizione

### Esecuzione:

Materiale da taglio: CBN8

## Descrizione tecnica

Raggio R	0,2 mm
f	2,95 mm
Passaggio interno per LR	no
Per fori a partire da Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Ø D	6 mm
Profondità di taglio massima a <sub>p max</sub>	0,31 mm
Denominazione originale prodotto	ACXECBN8
Lunghezza utile	25,4 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 67 HRC	idoneo
continuo	idoneo
a secco	idoneo