



Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min.}: 2,7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270581 2,7
GTIN	2050002065932
Classe articolo	24V

Descrizione

Esecuzione:

Materiale da taglio: CBN8

Descrizione tecnica

Per fori a partire da Ø D _{min}	2,7 mm
Raggio R	0,15 mm
f	1,2 mm
Passaggio interno per LR	no
Profondità di taglio massima a _{p max}	0,13 mm
Ø D	4 mm
Denominazione originale prodotto	AWK9CBN8
Lunghezza utile	15,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 67 HRC	idoneo
continuo	idoneo
a secco	idoneo