



**Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, CBN, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min.</sub>: 3,2mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270579 3,2
GTIN	2050002065901
Classe articolo	24V

## Descrizione

### Esecuzione:

Materiale da taglio: CBN8

## Descrizione tecnica

Ø D	4 mm
Profondità di taglio massima a <sub>p max</sub>	0,16 mm
Passaggio interno per LR	no
Raggio R	0,15 mm
f	1,45 mm
Per fori a partire da Ø D <sub>min</sub>	3,3 mm
Denominazione originale prodotto	ADD4CBN8
Lunghezza utile	10,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 67 HRC	idoneo
continuo	idoneo
a secco	idoneo