



Inserto di filettatura simturn AX profilo parziale 60° interno destro, L2 = 15,2 mm, Modello: 8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270649 8
GTIN	2050002067370
Classe articolo	24U

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Uso:

Per la realizzazione di filettature metriche interne ISO.

Per fori a partire da $\varnothing D_{\min}$: 6,2 mm

$\varnothing D$: 6 mm

Passo: 1,25 – 1,5 mm

f: 2,95 mm

t: 0,84 mm

Larghezza gola w: 0,16 mm

Descrizione tecnica

f	2,95 mm
Per fori a partire da $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
Larghezza gola w	0,16 mm
t	0,84 mm
Passo	1,25 – 1,5 mm
$\varnothing D$	6 mm
S	0,75
Denominazione originale prodotto	AG92X800

Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX > 900 N/mm ²	idoneo		
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		