



Inserto di filettatura simturn AX profilo parziale 60° interno destro, L2 = 15,2 mm, Modello: 9



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 270649 9 |
| GTIN | 2050002067387 |
| Classe articolo | 24U |

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Uso:

Per la realizzazione di filettature metriche interne ISO.

Per fori a partire da $\varnothing D_{\min}$: 6,2 mm

$\varnothing D$: 6 mm

Passo: 1,5 -1,75 mm

f: 2,95 mm

t: 0,98 mm

Larghezza gola w: 0,18 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------|
| Per fori a partire da $\varnothing D_{\min}$ | 6,2 mm |
| f | 2,95 mm |
| t | 0,98 mm |
| Larghezza gola w | 0,18 mm |
| $\varnothing D$ | 6 mm |
| Passo | 1,5 -1,75 mm |
| S | 0,8 |
| Denominazione originale prodotto | AHZWX800 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Attributo del nome del prodotto | L ₂ = 15,2 mm |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | | |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Ti > 850 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| continuo | idoneo | | |
| irregolare | limitatamente adatto | | |
| a umido max. | idoneo | | |