

Garant**Ganascia riportata sfalsata sistema LANG, Modello: 50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363043 50
GTIN	4062406785246
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Una goffatura preliminare del profilo dei denti è necessaria. Con stadio di presa di 3 mm e superficie di serraggio liscia.

Uso:

Per evitare fessure di serraggio. Vedere panoramica delle aperture.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	40 mm
Larghezza ganasce b	50 mm
Altezza h ₂	8 mm
Altezza ganasce h	24 mm
Lunghezza l ₃	22,5 mm
Per codice a colori	Xtric 80
l ₂	7 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

