

Garant UNILINE

UNI Z-Tower forma a U fissa, Modello: M**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	955454 M
GTIN	4062406785529
Classe articolo	9GC

Descrizione**Esecuzione:**

UNI Z-Tower di media altezza con piano di appoggio in bambù spesso 25 mm. Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Con gruppo spazzole sul lato posteriore per il passaggio di cavi e passacavo supplementare. Sistema modulare multiuso, particolarmente adatto per la messa a disposizione di materiali e per una rapida ed impattante comunicazione visiva. Variabile e universale per diverse applicazioni e dotazioni. Montaggio cassette possibile solo nella Dim. M.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016. **Non configurabile.**

Nota:

Accessori come pannelli di segnalazione, attacchi, pittogrammi, ripiani, cassette, sportelli e maniglia sono disponibili al n. art. 955474 – 955499.

Descrizione tecnica

Profondità utile	510 mm
Peso	79 kg

Larghezza utile	540 mm
Larghezza	750 mm
Profondità	750 mm
Serie	Z-Tower
Altezza	1920 mm
Armadietto Tower altezza utile	850 mm
Spessore piano di lavoro	25 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9x9
Regolazione dell'altezza con passo	37
Tipo di prodotto	Torre per pannello forato