



Inserto di tornitura interno simturn AX, sinistro, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min.}: 1,4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270563 1,4
GTIN	2050002065604
Classe articolo	24U

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Descrizione tecnica

Ø D	4 mm
Raggio R	0,1 mm
f	0,6 mm
Profondità max gola t _{max}	0,15 mm
Per fori a partire da Ø D _{min}	1,4 mm
Denominazione originale prodotto	A52TX800
Lunghezza utile	10,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 10,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		

Alluminio > 10% Si	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
a umido max.	idoneo		