

**Garant****Barra alesatrice per tornitura, sinistra, Modello: 20/2L****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274171 20/2L
GTIN	4062406790325
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275000 – 275015.

**Uso:**

Per operazioni di tornitura a partire da un diametro  $D_{min.} = 14$  mm.

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Descrizione tecnica**

$t_{max}$ . Lavorazione interna	3 mm
Lunghezza complessiva L	93 mm
Sporgenza totale $L_1$ portainseriti arretrati	35 mm
$\varnothing$ Preforatura minimo $D_{min}$	18 mm
$\varnothing$ Codolo $D_s$	20 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no

Tipo di prodotto

Barra alesatrice