

**Calzatura alta con lacci nera Xenia SF ESD, S3 NB, Numero di scarpa UE: 40****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 092740 40 |
| GTIN | 4044348668863 |
| Classe articolo | 09C |

Descrizione**Esecuzione:**

Calzatura alta di sicurezza da donna Xenia SF con tecnologia VARIO Multiflex®.

- **Microfibra liscia ultraleggera con goffratura ad alta frequenza.**
- **Struttura della scarpa senza cuciture.**
- **Fodera bianca e traspirante.**
- **Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.**
- **Spunterbo resistente all'abrasione in TPU.**
- **Inserto in TPU con effetto stabilizzante per la zona dei talloni.**
- **Suola esterna in TPU Woman Sport ESD, antiscivolo.**
- **Linguetta imbottita.**
- **Caratteristiche ESD.**

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092741.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|---|
| Materiale puntale protettivo | Alluminio |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
| Numero di scarpa UE | 40 |
| Genere | da donna |
| Resistenza antiperforazione | Tessuto |
| Grado di protezione | S3 |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Tipo di prodotto | Calzature alta di sicurezza |