

**Calzatura alta con lacci nera Xenia SF ESD, S3 NB, Numero di scarpa UE: 38****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	092740 38
GTIN	4044348668849
Classe articolo	09C

**Descrizione****Esecuzione:**

Calzatura alta di sicurezza da donna Xenia SF con tecnologia VARIO Multiflex®.

- **Microfibra liscia ultraleggera con goffratura ad alta frequenza.**
- **Struttura della scarpa senza cuciture.**
- **Fodera bianca e traspirante.**
- **Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.**
- **Spunterbo resistente all'abrasione in TPU.**
- **Inserto in TPU con effetto stabilizzante per la zona dei talloni.**
- **Suola esterna in TPU Woman Sport ESD, antiscivolo.**
- **Linguetta imbottita.**
- **Caratteristiche ESD.**

**Norma:**

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

**Nota:**

Esecuzione larga XB al n. art. 092741.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

## Descrizione tecnica

Numero di scarpa UE	38
Genere	da donna
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Grado di protezione	S3
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Calzature alta di sicurezza