

**Disco diamantato per troncatura STANDARD\*\* universale, Ø Disco: 180mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	569721 180
GTIN	9003173103135
Classe articolo	53T

**Descrizione****Esecuzione:**

Dischi diamantati per taglio a secco e a umido. Ø foro 22,23 mm.

- **Tempi di taglio brevi grazie ai diamanti.**
- **Elevata durata, cambio del disco meno frequente.**
- **Diametro fisso, pertanto sempre piena profondità di taglio.**
- **Riduzione della formazione di polvere grazie allo scarso attrito del disco.**

**Per l'impiego quotidiano** su tutti i materiali da costruzione come calcestruzzo, laterizi, pietra naturale, ecc. Rivestimento della fascia diamantata sinterizzato, anima in acciaio temprato (nessuna oscillazione).

**Uso:**

Per troncare tutti i materiali da costruzione come il calcestruzzo (compreso il cemento armato), laterizi, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, ecc.

**Nota:**

- **Rivestimento diam. preaffilato. Osservare obbligatoriamente il senso di rotazione!**
- **Altri dischi diamantati per troncatura disponibili su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

Altezza rivestimento abrasivo	9 mm
Ø Disco	180 mm
Larghezza rivestimento abrasivo	2,6 mm
Numero massimo giri	8488 min <sup>-1</sup>
Ø Foro	22,23 mm
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Ottimizzato per il materiale	Pietra
Forma	41
Descrizione della forma	diritte
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura