

Contenitore per stoccaggio e trasporto con pannelli fissi, Larghezza utile × Profondità utile: 1200X1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	963560 1200X1000
GTIN	4251572702755
Classe articolo	96l

Descrizione**Esecuzione:**

Robusti contenitori impilabili per lo stoccaggio e il trasporto di materiali vari. Angolari in acciaio con profilo a W. La parte superiore della sponda di contenimento è in esecuzione tubolare, mentre la parte bassa e la base sono in esecuzione profilata. Sono provvisti di una ampia zona bugnata, che permette una rapida applicazione e rimozione delle etichette adesive. Orecchie per agevolare l'impilaggio, con robusti occhielli per il sollevamento. Altezza dei piedini 100 mm. Pareti fisse.

Verniciatura:

Grigio topo RAL 7005.

Nota:

Disponibile anche nei colori rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011 e blu genziana RAL 5010.

Descrizione tecnica

Esecuzione parete	parete fissa
Larghezza di inserimento	860 mm
Portata	2000 kg
Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse	no
Bordo di impilaggio su 3 lati	no

Larghezza	1060 mm
Angoli di presa con occhielli per gru	sì
Altezza forche abbassate	100 mm
Impilabile	sì
Portata di impilaggio	10000 kg
Altezza di impilaggio massima	600 mm
Altezza di riempimento	500 mm
Idoneo al trasporto con gru	sì
Peso	60 kg
Altezza	670 mm
Profondità di inserimento	1060 mm
Materiale	Lamiera di acciaio
Profondità	1260 mm
Con sedi per forche	no
Colore	pelés pilkumo RAL 7005
Profondità utile	1200 mm
Larghezza utile	1000 mm
Tipo di prodotto	Contentore di trasporto e contentore grande impilabile