

**Contenitore per stoccaggio e trasporto con ribalta, Larghezza utile ×
Profondità utile: 1200X1000mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 963561 1200X1000 |
| GTIN | 4251572702953 |
| Classe articolo | 96l |

Descrizione**Esecuzione:**

Robusti contenitori impilabili per lo stoccaggio e il trasporto di materiali vari. Angolari in acciaio con profilo a W. La parte superiore della sponda di contenimento è in esecuzione tubolare, mentre la parte bassa e la base sono in esecuzione profilata. Sono provvisti di una ampia zona bugnata, che permette una rapida applicazione e rimozione delle etichette adesive. Orecchie per agevolare l'impilaggio, con robusti occhielli per il sollevamento. Altezza dei piedini 100 mm. Con ribalta.

Verniciatura:

Grigio topo RAL 7005.

Nota:

Disponibile anche nei colori rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011 e blu genziana RAL 5010.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bordo di impilaggio su 3 lati | no |
| Altezza di impilaggio massima | 600 mm |
| Idoneo al trasporto con gru | sì |
| Larghezza di inserimento | 860 mm |
| Esecuzione parete | con ribalta |

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Profondità | 1260 mm |
| Portata di impilaggio | 10000 kg |
| Altezza forche abbassate | 100 mm |
| Impilabile | sì |
| Peso | 60 kg |
| Portata | 2000 kg |
| Colore | pelès pilkumo RAL 7005 |
| Altezza | 670 mm |
| Altezza di riempimento | 500 mm |
| Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse | no |
| Materiale | Lamiera di acciaio |
| Con sedi per forche | no |
| Profondità di inserimento | 1060 mm |
| Angoli di presa con occhielli per gru | sì |
| Larghezza | 1060 mm |
| Larghezza utile | 1000 mm |
| Profondità utile | 1200 mm |
| Tipo di prodotto | Contentore di trasporto e contentore grande impilabile |