



## Bit Impaktor per esagono incassato, 1/4 pollice C 6,3 Set con 10 bit, Esagono: 4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	674116 4
GTIN	4013288223852
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Qualità di acciaio selezionata, tecnologia di tempra, metodo di produzione e speciali geometrie danno risultati straordinari negli avvitatori. Insieme al rivestimento diamantato (riduce notevolmente le forze Cam-Out) e alla zona di torsione si ha una **durata più elevata** fino a 5 volte rispetto ai bit standard.

#### Uso:

Gli avvitatori producono, per la loro funzione di rotazione-percussione, molti picchi di forza, ai quali i "bit normali" non potrebbero resistere per lungo tempo. I bit IMPAKTOR sono concepiti proprio per l'impiego in avvitatori a percussione e, a seconda dell'uscita, raggiungono durate molto superiori rispetto ai bit standard tradizionali.

### Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Bit lunghezza	25 mm

Numero pezzi	10
Codificazione cromatica	sì
Tipo di prodotto	Utensile bit