

Mitutoyo**Comparatore, copertura piatta esecuzione ISO, cuscinetti in pietre preziose, antiurto, 50 mm, 0,01 mm50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	401529 50
GTIN	
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore antiurto, metrico, con coperchio di chiusura piatto conforme allo standard ISO. Ottima lettura grazie al quadrante bianco di grandi dimensioni con \varnothing 78 mm.

Descrizione tecnica

Taratura	C1
\varnothing Codolo di serraggio h6	8 mm
\varnothing Alloggiamento	78 mm
Forza di misura	0,4 - 3 N
Errore ammesso totale f_{totale}	6 μ m
Intervallo di misurazione	0 - 50 mm
Risoluzione	1 mm
Risoluzione	0,01 mm

Errore ammesso f_e	3 μm
Antiurto	sì
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
---	-----------