

## duMONT

### Broccia a spinta con sezione esagonale in HSS Accoppiamento H8, Modello: 7



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290431 7
GTIN	
Classe articolo	29J

#### Descrizione

##### Uso:

**Sbrocciatura di un esagono incassato in un solo passaggio.**

#### Descrizione tecnica

Lunghezza punta	185 mm
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max.	590 kg
Foro di uscita H8	7 mm
Lunghezza brocciatura in acciaio	8 - 24 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Utensile per brocciare

#### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio	idonea		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea		

Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta
GG(G)	idonea
CuZn	idonea
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatta
Olio	idonea