



## Supporto per troncatura mono curvato per scanalatura frontale, sinistra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 65/100mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	278054 65/100
GTIN	4062406840303
Classe articolo	22B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm).  
Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

#### Nota:

$D_1 = \varnothing$  minimo per il 1° intaglio di cava /  $D_2 = \varnothing$  massimo per il 1° Intaglio di cava.  
 $D_2 = 999$  nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

### Descrizione tecnica

Larghezza codolo b	20×20 mm
Profondità di taglio cave $t_{max}$ .	14 mm
Vite	279816 4
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Larghezza gola w	3; 4 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia

