



## Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: M12FPD2-2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070110 M12FPD2-2
GTIN	4058546376628
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Potente trapano avvitatore a percussione a batteria a due velocità con regolazione di coppia in più posizioni.**
- **Batterie agli ioni di litio Red REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.**
- **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con blocco mandrino stesso.**
- **Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Motore senza spazzole POWERSTATE™ (esclusa Dim. M18BPD4) per la massima resa. Livello minimo di usura e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.**
- **Elettronica REDLINK PLUS™: protezione contro i sovraccarichi e gestione della potenza.**

Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria FUEL™ di soli 152 mm di lunghezza.

Regolazione elettronica di coppia in 13 posizioni più posizione di foratura e posizione di foratura a percussione.

#### Vantaggi:

Lunghezza di soli 168 mm.

#### Fornitura:

Incluse 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie, valigetta di trasporto (custodia HD) e clip da cintura.

**Nota:**

Batterie e caricabatterie adatti disponibili a partire dal n. art. 073814 – 073816, 073827 e 073840. Per il modulo per tracking Bluetooth adatto vedi il n. art. 070103 BTT-1.

## Descrizione tecnica

Struttura del motore	FUEL™
Ø Massimo punta elicoidale per legno	35 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso	1,2 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità batteria	2 Ah
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Utilizzo tipico	Strong
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Tensione batteria	12 V
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	15,7 m/s <sup>2</sup>
Numero di batterie contenute	2
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto	M12FPD-202X
Numero massimo giri 2 velocità	1550 min <sup>-1</sup>
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Acciaio

adatto per materiale	Lavori di muratura
Coppia massima	45 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione

## Accessori

Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC