



## Punte a percussione in metallo duro SDS-plus "7X", Ø × Lunghezza complessiva: 14X215mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 789058 14X215 |
| GTIN            | 4059952531939 |
| Classe articolo | 76K           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nuova generazione **EXPERT SDS-Plus "7X"** con testina in metallo duro integrale saldata a 4 taglienti. Taglio sagomato per un elevato diametro di perforazione, una lunga durata e un'usura ridotta. Nessun inceppamento nel cemento armato.

#### Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità. Design a **2+2 eliche** per la rimozione veloce della polvere dal foro, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.

### Descrizione tecnica

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ø                             | 14 mm                  |
| Numero taglienti Z            | 4                      |
| Lunghezza complessiva         | 215 mm                 |
| Lunghezza elica               | 150 mm                 |
| Materiale da taglio           | HM                     |
| Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione |
| Codolo                        | SDS Plus               |
| Tipo di prodotto              | Punta per pietra       |

