



Punte a percussione in metallo duro SDS-plus "7X", Ø × Lunghezza complessiva: 20X450mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 789058 20X450 |
| GTIN | 4059952532165 |
| Classe articolo | 76K |

Descrizione

Esecuzione:

Nuova generazione **EXPERT SDS-Plus "7X"** con testina in metallo duro integrale saldata a 4 taglienti. Taglio sagomato per un elevato diametro di perforazione, una lunga durata e un'usura ridotta. Nessun inceppamento nel cemento armato.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità. Design a **2+2 eliche** per la rimozione veloce della polvere dal foro, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Lunghezza elica | 400 mm |
| Lunghezza complessiva | 450 mm |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Ø | 20 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione |
| Codolo | SDS Plus |
| Tipo di prodotto | Punta per pietra |

