



Lampada tascabile a LED con batteria, Modello: 130



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081362 130
GTIN	4062406942571
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED ricaricabile, realizzata in alluminio anodizzato. **La commutazione a 2 stadi con funzione boost** aggiuntiva offre **un'eccellente potenza luminosa** per tutti i tipi di applicazione. La regolazione del fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce.

- **Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nell'interruttore.**
- **Lunga durata con potenza luminosa costante.**
- **Presenza di ricarica USB-C.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Con testa della lampada focalizzabile.**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB-C e batteria. Con cinturino da polso.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365

Descrizione tecnica

Durata	1 h
Grado di protezione IP	IP 54
Lunghezza complessiva	118 - 130 mm
Corrente di illuminazione	300 lm

Peso	70 g
Numero di batterie contenute	1
Capacità batteria	0,9 Ah
Alimentazione	Alimentazione di rete
Corrente di illuminazione Livello 2	100 lm
Batteria intercambiabile	sì
Tensione batteria	3,7 V
Funzione torcia	Focalizzazione
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Testa	26 mm
Corrente di illuminazione Boost	450 lm
Autonomia Livello 2	2,5 h
Lampadine	Lampada LED
Valore CRI	>80
Durata illuminazione Boost	30 s
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Accumulatore di ricambio 14500	081365 14500
--------------------------------	--------------