



Termocamera, Modello: 868S



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474040 868S
GTIN	4029547024788
Classe articolo	47E

Descrizione

Esecuzione:

Camera per la visualizzazione dei raggi infrarossi. Con una qualità eccellente dell'immagine e una ridotta risoluzione termica è possibile riconoscere anche differenze di temperatura minime. In questo modo è possibile effettuare un'analisi qualitativa e quantitativa della temperatura.

Riconoscimento automatico Hot/Cold Spot. Scale Assist: impostazione automatica di una scala significativa per la misurazione dei valori rilevati. **Con telecamera digitale da 5 megapixel integrata.** Lo strumento di misurazione può essere collegato allo smartphone via Bluetooth e **l'app testo Thermography.** Utilizzo intuitivo grazie al riquadro dal design moderno.

Uso:

Per la manutenzione preventiva al fine di monitorare gli impianti meccanici ed elettrici oppure i processi di produzione. Particolarmente adatta per manutenzione, edilizia artigianato, settore del riscaldamento e installazione, Facility Management e tecnica domestica.

Fornitura:

Inclusi cavo USB, alimentatore, batteria agli ioni di litio, software professionale (download gratuito), istruzioni per la messa in funzione, guida breve, certificato di collaudo e valigetta.

Descrizione tecnica

Accuratezza	± 2 °C o 2% del valore di misura
Frequenza di ripetizione immagini	9 Hz
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Taratura	Prezzo su richiesta
Distanza focus minima	0,5 m
Dimensione rivelatore	320×240 px
Sensibilità termica	0,08 K
Numero di batterie contenute	1
Campo visivo	31×23 grado
Campo temperatura	-30 - 650 °C
Dimensione display	3,5 pollici
Tipo di prodotto	Termocamera

Servizi

Rapporto di taraturaTermometro a infrarossi Modello A	027600 A
---	----------