

**Micrometro digitale, Campo di misura: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421492 75-100
GTIN	4067263101703
Classe articolo	42B

**Descrizione****Esecuzione:**

Display di facile lettura. Superfici di contatto con riporto in metallo duro.  
Letture digitale e analogica. Cassa metallica protetta contro gli spruzzi d'acqua e la polvere.

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. 1 cono a innesto per la misurazione di superfici curve. 1 asta di regolazione

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Numero di batterie contenute	1
Passo vite angolare	0,5 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Letture	0,001 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Ø Stelo	6,5 mm
Limite di errore	5 µm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032

Taratura	B2
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Norma	DIN 863
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

### Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022040 100
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022050 100

### Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75