

**Micrometro digitale, Campo di misura: 50-75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Display di facile lettura. Superfici di contatto con riporto in metallo duro.
Letture digitale e analogica. Cassa metallica protetta contro gli spruzzi d'acqua e la polvere.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. 1 cono a innesto per la misurazione di superfici curve. 1 asta di regolazione

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Limite di errore	5 µm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Letture	0,001 mm
Taratura	B2
Ø Stelo	6,5 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Passo vite angolare	0,5 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Norma	DIN 863
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022040 100
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022050 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 50 mm	421100 50
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032