

**TMSERROR, Modello: GBH18V21****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Classe articolo	03B

**Descrizione****Esecuzione:**

**Martello perforatore a batteria da 18 V con portautensili SDS-plus e motore senza spazzole.**

- **Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Estremamente robusto: l'Electronic Motor Protection spegne il motore in caso di sovraccarico; completamente funzionante anche dopo un test di caduta da 2 m su calcestruzzo.**

**Fornitura:**

Martello perforatore a batteria GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

**Nota:**

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

**Descrizione tecnica**

Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Portautensile forma	SDS-Plus
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	21 mm

Campo del numero di giri	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Peso senza batteria	2,4 kg
Energia d'urto	2 J
Numero di colpi massimo	5100 min <sup>-1</sup>
Denominazione originale prodotto	GBH 18V-21
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione batteria	18 V
Numero di batterie contenute	0
Tipo di prodotto	Martello perforatore

---

## Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073851 B18
--	------------