

**Garant****Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614770 6
GTIN	4067263001058
Classe articolo	61B

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Descrizione tecnica**

Apertura bocca b	16,5 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza bocca h <sub>1</sub>	3,9 mm
Lunghezza chiave L	136 mm
Altezza anello h <sub>2</sub>	7,6 mm
Apertura	6 mm
Ø Anello D	17,5 mm
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Finecorsa lato bocca	no
Funzione di fermo lato bocca	no
Con testina orientabile	no
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave