

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614770 12
GTIN	4067263001119
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Dimensione apertura	Metrica
Altezza bocca h_1	5,3 mm
Lunghezza chiave L	174 mm
Altezza anello h_2	9,2 mm
Apertura	12 mm
Ø Anello D	23,7 mm
Apertura bocca b	27,6 mm
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Finecorsa lato bocca	no
Funzione di fermo lato bocca	no
Con testina orientabile	no
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave