

**Garant****Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614770 9
GTIN	4067263001089
Classe articolo	61B

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Descrizione tecnica**

Altezza anello $h_2$	7,7 mm
Apertura bocca b	21 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza bocca $h_1$	4,5 mm
Lunghezza chiave L	143 mm
Apertura	9 mm
Ø Anello D	19 mm
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Finecorsa lato bocca	no
Funzione di fermo lato bocca	no
Con testina orientabile	no
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave