



## Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga Con testa sferoidale, Esagonale: 10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	643413 10
GTIN	4062406235680
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l'assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

#### Uso:

Per avvitare con angolazione fino a 25°.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

### Descrizione tecnica

Esagono	10 mm
Ø Lato azionamento	22 mm
Lunghezza	100 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Con testa sferoidale	sì
Con anello di tenuta	no

Tipo di prodotto

Bussola