



Tubo flessibile a spirale PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 8x12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 4m



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 080240 4 |
| GTIN | 7391390108173 |
| Classe articolo | 08A |

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da -20 °C a 60 °C. Tubo flessibile a spirale in PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 8x12 mm 4 m ISO B.

Fornitura:

Inclusi **accoppiamento rapido** di sicurezza in acciaio n. art. 080285 e nipplo in acciaio n. art. 080290.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Colore | blu |
| Raccordo innesto rapido | 1/4 pollici |
| Lunghezza utile del tubo flessibile | 4 m |
| Raccordo innesto | 1/4 pollici |
| Materiale | Tubo flessibile a spirale PU |
| Ø Esterno tubo flessibile | 12 mm |
| Ø Interno tubo flessibile | 8 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Pressione di scoppio massima | 35 bar |
| Tipo di prodotto | Tubo flessibile |

Accessori

| | |
|--|---|
| Giunto di sicurezza raccordo esterna 1/4 pollici | Filettatura esterna Filettatura di 080285 1/4 |
| Nipplo con filettatura raccordo esterna 1/4 pollici | Set di 5 pezzi Filettatura di 080290 1/4 |