

Garant
Fresa per smussi a 45°, con codolo filettato, Ø D: 33,5mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216102 33,5
GTIN	4045197469953
Classe articolo	210

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	SD.. 090308
Ø D ₂	28,7 mm
Ø Tagliente D _c	33,5 mm
Ø Smussatura massima D _{max}	45,8 mm
Sporgenza totale L ₁	24 mm
Set di viti per inserti	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sede filettata M	M16
Ø Inserimento minimo D _{min}	46 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	40 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Numero taglienti Z	5

Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219804
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Set di viti per inserti 10 pezzi	219805