

Garant**Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, Ø D: 16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216100 16
GTIN	4045197133465
Classe articolo	210

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø Smussatura massima D_{max}	28,3 mm
Inserto adatto	SD.. 090308
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	110 mm
Ø Codolo D_s h6	16 mm
Set di viti per inserti	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sporgenza totale L_1	20,5 mm
Numero taglienti Z	2
Ø D	16 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Angolo di regolazione κ	45 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard

Tipo di prodotto

Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219805
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Set di viti per inserti 10 pezzi	219804