


Svasatore a 45° KOMET®, codolo Weldon, Per viti DIN a testa svasata: M16

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216600 M16
GTIN	4047109003972
Classe articolo	24D

Descrizione
Uso:

Per la **sbavatura** di fori e asole e per la fresatura di scanalature a profilo trapezoidale. Per svasature fini a norma DIN per viti DIN M10 – M20.

È fondamentale rispettare le rigide condizioni di impiego previste (non utilizzabile su trapani).

Nota:

Per inserti triangolari adatti vedi n. art. 216700; 216740; 216770.

Descrizione tecnica

Inserto n. art. 216700; n. art. 216740; n. art. 216770	26-660
Ø Codolo D_s h6	20 mm
Inserto adatto	TO.. 1403
Ø Smussatura massima D_{max}	30 mm
Set di viti per inserti	239653 10IP (2,8 Nm)
Per viti DIN a testa svasata	M16
Numero taglienti Z	2
Numero di inserti	2
Ø Svasatura D	12 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	100 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon

Passaggio interno per LR	no
Angolo di svasatura	90 grado
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 10IP	239653 10IP
--	-------------