

 KOMET

Svasatore a 45° KOMET®, codolo Weldon, Per viti DIN a testa svasata: M18

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216600 M18
GTIN	4047109013025
Classe articolo	24D

Descrizione
Uso:

Per la **sbavatura** di fori e asole e per la fresatura di scanalature a profilo trapezoidale. Per svasature fini a norma DIN per viti DIN M10 – M20.

È fondamentale rispettare le rigide condizioni di impiego previste (non utilizzabile su trapani).

Nota:

Per inserti triangolari adatti vedi n. art. 216700; 216740; 216770.

Descrizione tecnica

Inserto n. art. 216700; n. art. 216740; n. art. 216770	26-660
Ø Codolo D_s h6	20 mm
Set di viti per inserti	239653 10IP (2,8 Nm)
Ø Smussatura massima D_{max}	34 mm
Per viti DIN a testa svasata	M18
Inserto adatto	TO.. 1403
Numero taglienti Z	2
Numero di inserti	2
Ø Svasatura D	16 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	100 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon

Passaggio interno per LR	no
Angolo di svasatura	90 grado
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 10IP	239653 10IP
--	-------------