



## Magneti angolari multipli, Ferrite



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085964
GTIN	5012095018698
Classe articolo	08Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con angoli a **30°**, **45°**, **60°**, **75°** e **90°**. Resistente alle alte temperature fino a massimo 180 °C.

### Descrizione tecnica

Ø Foro	5 mm
Forza di tenuta nominale massimo	100 N
Spessore	12 mm
Peso	0,3 kg
Altezza	65 mm
Termostabilità massima	180 °C
Lunghezza	100,5 mm
Materiale nucleo del magnete	Ferrite
Tipo di prodotto	Magnete angolare

