



Pistola di sicurezza ad aria compressa con tubo fisso "StarTip", Lunghezza tubo: 90mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080251 90
GTIN	2050000970269
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Comprende sei uscite separate che producono un effetto antivibrante. La pistola ad aria compressa è inoltre conforme agli standard di sicurezza OSHA.

Pistole ad aria compressa con flusso dell'aria regolabile in continuo, peso ridotto, opzioni flessibili di aggancio e facilità di utilizzo.

Pistola ad aria compressa di sicurezza (serie 208) con ugello silenzioso (79 dB(A)).

Uso:

Per aumentare la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa.

Fornitura:

Inclusi innesti in acciaio n. art. 080290 Dim. 1/4.

Nota:

La serie CEJN 320 soddisfa lo standard europeo 7.6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.

Descrizione tecnica

Lunghezza tubo	90 mm
Rumore di soffiaggio	79 dB(A)
Valore della portata	190 l/min
Tipo di prodotto	Pistola

Accessori

Paramano, trasparente per pistola ad aria compressa Ø
Esterno 100 mm

080256 100

Kit supporto magnetico serie

080261

Nipplo con filettatura esternaSet di 5 pezzi Filettatura di
raccordo esterna 1/4 pollici

080290 1/4