

Garant**RDHX 1003 MOT, HB735, Modello: UNI**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212254 UNI
GTIN	4045197601902
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Codice ISO Inserto: RDHX 1003 MOT

Modello: UNI

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Codice ISO Inserto	RDHX 1003 MOT
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB735
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	330 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	255 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	180 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		