

Yale

Telaio e ruote di trasporto, modello LFL rotelle girevoli, Portata: 1 t



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086008 1
GTIN	4025092163880
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Componenti del carrello esenti da manutenzione per il trasporto di carichi di peso medio. Ruote in nylon resistenti all'abrasione con rivestimento in gomma antiscivolo, utilizzabili singolarmente o come sistema combinato.

Esecuzione con quattro rotelle orientabili o girevoli in nylon resistente all'abrasione.

Descrizione tecnica

Peso	14 kg
Numero ruote	4
Portata	1 t
Ø Ruota	75 mm
Larghezza	340 mm
Lunghezza	430 mm
Denominazione originale prodotto	LFL-1-4
Larghezza rotella	46 mm
Altezza	120 mm
Tipo di prodotto	Telaio mobile per carichi pesanti

