

Garant**RDHX 1604 MOTN, HB7515, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212298 ST1400
GTIN	4045197553829
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 5,0$ mm.

Avanzamento f_z per dente: 0,3 mm

Codice ISO Inserto: RDHX 1604 MOTN

Modello: ST1400

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Codice ISO Inserto	RDHX 1604 MOTN
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7515
Avanzamento f_z per dente	0,3 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	430 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	330 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	270 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	230 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	210 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	230 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		