

**Garant****RDHX 1003 MOTN, HB7515, Modello: ST1400**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212243 ST1400
GTIN	4045197554314
Classe articolo	21A

## Descrizione

### Esecuzione:

**Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.**

### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,22 mm

Codice ISO Inserto: RDHX 1003 MOTN

Modello: ST1400

## Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Codice ISO Inserto	RDHX 1003 MOTN
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7515
Avanzamento $f_z$ per dente	0,22 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	430 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	330 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	270 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	230 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	210 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	230 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		