

**X.LT...ER-D41, X500, Tipo inserti: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221938 12
GTIN	4059782506138
Classe articolo	28F

Descrizione**Esecuzione:**

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Tipo inserti	12
Codice ISO Inserto	XDLT120508-ER-D41
Raggio programmato con $a_{p\max}$	2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	X500
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f_z per dente	0,15 - 1 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	230 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	60 m/min	S
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		