

**Garant****Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148350 5
GTIN	4067263461203
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Esecuzione rinforzata. Tutte le dimensioni con alloggiamento in acciaio di elevata qualità e impugnatura in acciaio integrale, sistema meccanico di serraggio ottimizzato.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	700 mm
Apertura $\square$	7 - 20 mm
Per maschi a mano DIN 352	M12 – M33
Per $\varnothing$ alesatori a mano DIN 206	9 - 26 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi