

**Garant**
**Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260326 20/11
GTIN	4067263619802
Classe articolo	29E

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

**Nota:**

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	A20X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
Misura inserto	11 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	13 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	25 mm
Lunghezza complessiva L	177 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Angolo di regolazione κ	93 grado
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	100 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Campo non serrabile S	120 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	destra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice