

Garant
**Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
25/09mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Classe articolo	29E

Descrizione
Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	222 mm
Codice ISO portautensile	A25X SCLCR/L09
Serie	Master Mute
Ø Codolo D_s	25 mm
Spostamento centrale L_3	17 mm
Sporgenza totale L_1	125 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Angolo di regolazione κ	95 grado
Campo non serrabile S	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	destra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice