

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
32/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	22 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Set di viti per inserti	269028 50
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Serie	Master Mute
Codice ISO portautensile	A32X STFCL/L16
Lunghezza complessiva L	277 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Sporgenza totale L_1	160 mm
Ø Codolo D_s	32 mm
Misura inserto	16 mm
Campo non serrabile S	192 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	destra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice