

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Mute, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Classe articolo	29E

**Descrizione****Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

**Nota:**

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

**Descrizione tecnica**

Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	20 mm
Lunghezza complessiva L	151 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Set di viti per inserti	269028 38
Serie	Master Mute
Inserto adatto	DC.. 0702..
Misura inserto	7 mm
Codice ISO portautensile	A16X SDUCR/L07
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Sporgenza totale $L_1$	80 mm
Campo non serrabile S	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	sinistra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice