

**Garant**
**Barra alesatrice GARANT Master Mute, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260921 25/11
GTIN	4067263623465
Classe articolo	29E

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

**Nota:**

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	222 mm
Set di viti per inserti	269028 47
Misura inserto	11 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Codice ISO portautensile	A25X STFCLR/L11
Sporgenza totale $L_1$	125 mm
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	32 mm
Spostamento centrale $L_3$	17 mm
Campo non serrabile S	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	sinistra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice